


Screw Driver Set 180pcs
ISD 2000
User manual

Schraubendreher-Set 180-teilig
ISD 2000
Gebruiksaanleitung



ISY

simply connected

EN

Screw Driver Set 180pcs
ISD 2000
User manual

HU

Csavarhúzó készlet 180 db-os
ISD 2000
Kezelési útmutató

DE

Schraubendreher-Set 180-teilig
ISD 2000
Gebruiksaanleitung

IT

Set cacciaviti 180 pezzi
ISD 2000
Manuale utente

ES

Kit destornillador 180 ud.
ISD 2000
Manual del usuario

NL

Set schroevendraaiers 180 stks
ISD 2000
Gebruiksaanwijzing

FR


Jeu de tournevis 180 pièces
ISD 2000
Mode d'emploi

PL

Zestaw końcówek do wkrętek
180 szt.
ISD 2000
Instrukcja obsługi

Imtron GmbH
Media-Saturn-Strasse 1
85053 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.isy-online.eu

IM_ISD 2000_240315_V2.0



User manual

EN

1. Safety instructions

- Read this user manual and the installation instructions carefully before using the product for the first time. It contains important safety instructions as well as instructions on the use and care of the product. Keep the instructions in a safe place for future reference.
- To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in this manual. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty.
- Important!** Before use, make sure that the product is in a serviceable condition. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.

2. Screwdriver bits

144 x CR-V H4x28mm	
	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
	1.0x2 / 1.5 x 3 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x3 / 3.5x2 / JJS000 / JJS00 / JS0 / JS1
	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
	U1.7 / U2.0x2 / U2.6x2 / U3.0 / U8.0 / U10
	0.8x3 / 1.2x3 / 1.5x3 / 2.0x2
	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
	IN PH2x2
	1.5x2
	YP4.5
	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
	H0.7x2 / H0.9x2 / H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0
	1.0x2 / 1.3x2 / 1.5x2 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x2 / 3.5x2 / 4.0x2 / 4.5 / 5.0
	Y0.8x3 / Y2.0x2 / Y2.5x2 / Y3.0x2 / Y3.5x2
	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
	2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0
	SIM0.8 / SIM1.0
	AwL
	PRY
	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45mm	
	1.5 / 2.0
	1.5 / 2.0
14 x Socket	
	M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5 / G3.8 / G4.5 / Ü / PH2 / OVAL
	H4.0 to H6.3mm driver adapter
	H6.3 to H4.0mm driver adapter

3. Accessories

- 1 x Mini container
- 1 x Screwdriver handle
- 1 x Extension shaft
- 2 x Tweezers
- 2 x Pry tools, double-sided
- 5 x Opener, triangular
- 5 x Opener, pentagonal
- 1 x Suction cup

4. Intended use

Compatible with a wide range of devices like smartphones, tablets, computer, watches etc.
Imtron GmbH accepts no liability for damages to the product, damages to property or personal injuries due to careless, improper, incorrect use of the product or use not in accordance with the purpose specified by the manufacturer.

5. Cleaning and care

Clean the product only with a slightly damp soft cloth.
Do not use aggressive cleaning agents or solvents to avoid damaging the product.

Gebruiksaanleitung

DE

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Erstgebrauch aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Anleitungen zum Gebrauch und zur Pflege des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust der Garantie.
- Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt in einem gebrauchsfähigen Zustand ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

2. Schraubendrehereinsätze

144 x CR-V H4 x 28 mm	
	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
	1.0x2 / 1.5 x 3 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x3 / 3.5x2 / JJS000 / JJS00 / JS00 / JS1
	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
	U1.7 / U2.0x2 / U2.6x2 / U3.0 / U8.0 / U10
	0.8x3 / 1.2x3 / 1.5x3 / 2.0x2
	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
	IN PH2x2
	1.5x2
	YP4.5
	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
	H0.7x2 / H0.9x2 / H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0
	1.0x2 / 1.3x2 / 1.5x2 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x2 / 3.5x2 / 4.0x2 / 4.5 / 5.0
	Y0.8x3 / Y2.0x2 / Y2.5x2 / Y3.0x2 / Y3.5x2
	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
	2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0
	SIM0.8 / SIM1.0
	AwL
	PRY
	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4 x 45 mm	
	1.5 / 2.0
	1.5 / 2.0
14 x Steckereinsatz	
	M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5 / G3.8 / G4.5 / Ü / PH2 / OVAL /
	H4.0 zu H6.3 mm Steckereinsatz
	H6.3 zu H4.0 mm Steckereinsatz

3. Zubehör

- 1 x Mini-Container
- 1 x Schraubendrehergriff
- 1 x Verlängerungswelle
- 2 x Pinzette
- 2 x Hebelwerkzeug, zweiseitig
- 5 x Öffner, dreieckig
- 5 x Kunststoff-Hebelwerkzeug, fünfeckig
- 1 x Saugnapf

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten wie Smartphones, Tablets, Computer, Uhren usw.
Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschäden oder Verletzungen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

5. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, um das Produkt nicht zu beschädigen.

Manual del usuario

ES

1. Instrucciones de seguridad

- Lea cuidadosamente este manual del usuario y las instrucciones de instalación antes de usar por primera vez el producto. Contiene instrucciones de seguridad importantes así como instrucciones de uso y cuidados del producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro como referencia en el futuro.
- Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para fines distintos a los descritos en este manual. El uso inadecuado es peligroso y anularía la garantía.
- ¡Importante!** Antes del uso, asegúrese de que el producto esté condiciones ope - rativas. El producto no debe usarse si muestra indicios de daños o se sospecha que está defectuoso.

2. Puntas de destornillador

144 x CR-V H4x28mm	
	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
	1.0x2 / 1.5 x 3 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x3 / 3.5x2 / JJS000 / JJS00 / JS0 / JS1
	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
	U1.7 / U2.0x2 / U2.6x2 / U3.0 / U8.0 / U10
	0.8x3 / 1.2x3 / 1.5x3 / 2.0x2
	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
	IN PH2x2
	1.5x2
	YP4.5
	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
	H0.7x2 / H0.9x2 / H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0
	1.0x2 / 1.3x2 / 1.5x2 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x2 / 3.5x2 / 4.0x2 / 4.5 / 5.0
	Y0.8x3 / Y2.0x2 / Y2.5x2 / Y3.0x2 / Y3.5x2
	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
	2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0
	SIM0.8 / SIM1.0
	AwL
	PRY
	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45mm	
	1.5 / 2.0
	1.5 / 2.0
14 x Toma	
	M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5 / G3.8 / G4.5 / Ü / PH2 / OVAL
	Adaptador de impulsor H4.0 a H6.3mm
	Adaptador de impulsor H6.3 a H4.0mm

3. Accesorios

- 1 x Mini recipiente
- 1 x Mango de destornillador
- 1 x Eje extensor
- 2 x Pinzas
- 2 x Herramientas de extracción, doble cara
- 5 x Abridor, triangular
- 5 x Abridor, pentagonal
- 1 x Ventosa

4. Finalidad de uso

Compatible con una amplia gama de dispositivos, como teléfonos, tabletas, ordenadores, relojes, etc.
Imtron GmbH no acepta ninguna responsabilidad por daños al producto, daños materiales ni lesiones personales causadas por uso poco cuidadoso, inadecuado o incorrecto, ni uso del producto distinto a la finalidad especificada por el fabricante.

5. Limpieza y cuidado

Limpie el producto exclusivamente con una gamuza suave ligeramente humedecida.
No use agentes limpiadores agresivos ni disolventes para evitar dañar el producto.

Mode d'emploi FR

1. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions d'installation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Il contient des consignes de sécurité importantes ainsi que les instructions pour l'utilisation et l'entretien du produit. Conservez les instructions dans un endroit sûr pour référence future.
- Pour éviter les situations dangereuses, n'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans les instructions d'utilisation. Une utilisation inappropriée est dangereuse et annule la garantie.
- Important !** Avant utilisation, assurez-vous que le produit est en parfait état de fonctionnement. N'utilisez pas le produit s'il présente un quelconque signe de dommage ou si vous suspectez qu'il est défectueux.

2. Têtes de tournevis

144 x CR-V H4x28 mm	
 Torx®	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
 Phillips®	1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / jJ000 / jJ500 / jJ500 / jJ51
 Hex	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
 En forme de U	U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10
 Pentagramme	0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2
 Pozidriv®	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
 PH2	IN PH2x2
 MID	1,5x2
 YP	YP4,5
 Extracteur	EX#5 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
 Hex	H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0
 Tête plate	1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0
 Tri-wing	Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2
 Robertson	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
 Triangulaire	2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0
 SIM	SIM0,8 / SIM1,0
 AWL	AWL
 PRY	PRY
 Foret	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

Torx®

Phillips®

Hex

En forme de U

Pen-tagramme

Pozidriv®

PH2

MID

YP

Extracteur

Hex

Tête plate

Tri-Wing

Robertson

Triangu-laire

SIM

AwL

PRY

Foret

T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JJS1

1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64

U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10

0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2

PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2

IN PH2x2

1,5x2

YP4,5

EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10

H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0

1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0

Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2

SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3

2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0

SIM0,8 / SIM1,0

AwL

PRY

DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45 mm

Phillips®

Tête plate

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

14 douilles

Douille

Hex

Hex

M2,5 / M3,0 / M3,5 / M4,0 / M4,5 / M5,0 / M5,5 / G3,8 / G4,5 / **Ű** / PH2 / OVAL

Embout de H4,0 à H6,3 mm

Embout de H6,3 à H4,0 mm

3. Accessoires

1 x boîte de rangement
1 x manche de tournevis
1 x tige d'extension
2 x pinces
2 x outils de levier, à deux côtés
5 x outils d'ouverture, triangulaires
5 x outils d'ouverture, pentagonaux
1 x ventouse

4. Utilisation prévue

Compatible avec une grande variété d'appareils tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs, montres, etc.
Imtron GmbH ne pourra pas être tenu pour responsable pour les dommages subits par le produit, les dommages ou les blessures causées par l'inattention ou l'utilisation inadaptee ou incorrecte du produit, ne respectant pas les instructions du fabricant.

5. Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide seulement.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de solvants afin de ne pas endommager le boîtier.

Kezelési útmutató HU

1. Biztonsági utasítások

- A termék első használatá előtt figyelmesen olvassa el a kezelési és a telepítési útmutatót. Fontos biztonsági előírásokat, valamint a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat tartalmaz. Tartsa az útmutatót biztonságos helyen, hogy később is fellelőhassa.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használja a terméket a jelen kézi-könyvben leírtaktól eltérő célokra. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes, és a garancia érvényét veszti.
- Fontos!** Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék használatra alkalmas állapotban van-e. A terméket nem szabad használni, ha sérülés jeleit mutatja, vagy ha felmerül a gyanú, hogy hibás.

2. Csavarhúzó bit

144 db CR-V H4x28 mm	
 Torx®	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
 Phillips®	1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JJS1
 Hattapos	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
 Villáskulcs	U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10
 Ötszögletű	0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2
 Pozidriv®	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
 PH2	IN PH2x2
 MID	1,5x2
 Háromponos koronás forma	YP4,5
 Fordított csavarhúzó bit	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
 Hattapos	H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0
 Hornlyolt	1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0
 Háromszárnyas	Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2
 Robertson	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
 Háromszög	2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0
 SIM	SIM0,8 / SIM1,0
 AwL	AwL
 PRY	PRY
 Fűrőfeje	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

Torx®

Phillips®

Hatlapos

Villáskulcs

Ötszögletű

Pozidriv®

PH2

MID

Hárompon-tos koronás forma

Fordított csavarhúzó bit

Hatlapos

Hornlyolt

Háromszár-nyas

Robertson

Háromszög

SIM

AwL

PRY

Fűrőfej

T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JJS1

1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64

U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10

0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2

PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2

IN PH2x2

1,5x2

YP4,5

EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10

H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0

1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0

Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2

SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3

2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0

SIM0,8 / SIM1,0

AwL

PRY

DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45 mm

Phillips®

Hornlyolt

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

14 x foglalat

Foglalat

Hex

Hex

M2,5 / M3,0 / M3,5 / M4,0 / M4,5 / M5,0 / M5,5 / G3,8 / G4,5 / **Ű** / PH2 / OVAL

H4,0 - H6,3 mm meghajtó adapter

Hatlapos H6,3 - H4,0 mm meghajtó adapter

3. Tartozékok

1 x Mini szerszámosláda
1 x Csavarhúzó
1 x Hosszabbító tengely
2 x Csapító
2 x Feszítőszerszám
5 x Nyitó, háromszög alakú
1 x Nyitó, ötszög alakú
1 x Szívócsésze

4. Rendeltetésszerű használat

Compatible avec des appareils électroniques, tels que les smartphones, tablettes électroniques, etc.
Az Imtron GmbH nem vállal felelősséget a termék gondatlan, helytelen vagy nem megfelelő, illetve a helytelen vagy nem a gyártó által meghatározott célnak megfelelő használatából eredő termékárokért, anyagi károkért vagy személyi sérülésekért.

5. Tisztítás és karbantartás

A terméket csak enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa.
A termék sérülésének elkerülése érdekében ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket.

Manuale utente IT

1. Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso e le istruzioni di installazione prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Contiene importanti istruzioni sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e la cura del prodotto. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- Per evitare situazioni pericolose, non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale. L'uso improprio è pericoloso e invalida la garanzia.
- Importante!** Prima dell'uso, accertarsi che il prodotto sia in buone condizioni di servizio. Il prodotto non deve essere utilizzato se presenta segni di danneggiamento o se si sospetta che sia difettoso.

2. Punte per cacciavite

144 x CR-V H4x28 mm	
 Torx®	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
 Phillips®	1.0x2 / 1.5 x 3 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x3 / 3.5x2 / J/S000 / J/S00 / J/S0 / J/S1
 Esagonale	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
 U	U1.7 / U2.0x2 / U2.5x2 / U3.0 / U8.0 / U10
 Penta-gramma	0.8x3 / 1.2x3 / 1.5x3 / 2.0x2
 Pozidriv®	PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2
 PH2	IN PH2x2
 MID	1.5x2
 YP	YP4.5
 Estrattore	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
 Esagonale	H0.7x2 / H0.9x2 / H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0
 Scanalato	1.0x2 / 1.3x2 / 1.5x2 / 2.0x2 / 2.5x2 / 3.0x2 / 3.5x2 / 4.0x2 / 4.5 / 5.0
 A tre alette	Y0.8x3 / Y2.0x2 / Y2.5x2 / Y3.0x2 / Y3.5x2
 Robertson	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
 Triangolo	2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0
 SIM	SIM0.8 / SIM1.0
 AwL	AwL
 PRY	PRY
 Punta per trapano	DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

Torx®

Phillips®

Esagonale

U

Penta-gramma

Pozidriv®

PH2

MID

YP

Estrattore

Esagonale

Scanalato

A tre alette

Robertson

Triangolo

SIM

AwL

PRY

Punta per trapano

T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JJS1

1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64

U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10

0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2

PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2

IN PH2x2

1,5x2

YP4,5

EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10

H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0

1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0

Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2

SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3

2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0

SIM0,8 / SIM1,0

AwL

PRY

DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45 mm

Phillips®

Scanalato

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

14 x Chiavi

Chiavi

Esagonale

Esagonale

M2,5 / M3,0 / M3,5 / M4,0 / M4,5 / M5,0 / M5,5 / G3,8 / G4,5 / **Ű** / PH2 / OVALE

Adattatore driver da H4,0 a H6,3 mm

Adattatore driver da H6,3 a H4,0 mm

3. Accessori

1 x Mini contenitore
1 x impugnatura cacciavite
1 x Prolunga manico
2 x Pinzette
2 x Utensili per fare leva, bifacciali
5 x Apribottiglie, triangolare
5 x Apribottiglie, pentagonale
1 x Ventosa

4. Uso previsto

Adatto a un'ampia gamma di dispositivi come smartphone, tablet, computer, orologi, ecc.
Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto, danni a cose o persone derivanti da un uso incauto, improprio, errato del prodotto o non conforme allo scopo indicato dal produttore.

5. Pulizia e cura

Pulire il prodotto esclusivamente con un panno morbido leggermente umido.
Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi per evitare di danneggiare il prodotto.

Gebruiksaanwijzing NL

1. Veiligheidsaanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst in gebruik neemt. Deze bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor uw veiligheid en voor het gebruik en zorg van het product. Berg deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek op voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding om gevarijde situaties te vermijden. Onjuist gebruik is gevaarlijk en zal de garantie ongedigd verklaren.
- Belangrijk!** Zorg er voor gebruik voor dat het product in een goede staat is. Het product mag niet worden gebruikt als er tekenen van schade zijn of als wordt vermoedt dat het defect is.

2. Schroefbits

144 x CR-V H4x28 mm	
	T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H
	1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / J/S000 / J/S00 / J/S0 / J/S1
	1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64
	U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10
	0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2
	P200 / P20 / P21 / P22
	JN PH2x2
	1,5x2
	YP4,5
	EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10
	H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0
	1,0x2 / 1,3 x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0
	Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2
	SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3
	2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0
	SIM0,8 / SIM1,0
	AWL
	PRY
	DR#5 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

Torx®

Phillips®

Hex

U

Pentagram

Pozidriv®

PH2

MID

YP

Extractor

Hex

Sleuf

Tri-Wing

Robertson

Driehoek

SIM

AwL

PRY

Boor

T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

1,0x2 / 1,5 x 3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JJS1

1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64

U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10

0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2

PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2

IN PH2x2

1,5x2

YP4,5

EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10

H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0

1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0

Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2

SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3

2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0

SIM0,8 / SIM1,0

AwL

PRY

DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45 mm

Phillips®

Sleuf

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

14 x Dopsleutels

Dopsleutel

Hex

Hex

M2,5 / M3,0 / M3,5 / M4,0 / M4,5 / M5,0 / M5,5 / G3,8 / G4,5 / **Ű** / PH2 / OVAAL

H4,0 tot H6,3 mm adapter

H6,3 tot H4,0 mm adapter

3. Accessoires

1 x minicontainer
1 x handgreep schroevendraaier
1 x verlengstuk
2 x pincets
2 x wrikgreedschap, tweezijdig
5 x opener, driehoekig
5 x opener, pentagonaal
1 x zuignap

4. Beoogd gebruik

Compatibel met een breed scala aan apparaten, zoals smartphones, tablets, computers, horloges, etc.
Imtron GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product, schade aan eigendommen of letsel als gevolg van onzorgvuldig, oneigenlijk of onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet in overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel.

5. Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een licht bevochtigde en zachte doek.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om schade aan het product te voorkomen.

Instrukcja obsługi PL

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym uruchomieniem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zawarto w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji produktu. Instrukcje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie należy używać produktu do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie jest niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji.
- Ważne!** Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w doskonałym stanie technicznym. Produktu nie wolno używać, jeżeli nosi ślady uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że jest wadliwy.

2. Końcówki do wkręteków

144 x CR-V H4x28 mm	
 Torx®	T1x3/T2x3/T3x2/T4x2/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H/T25H
 Phillips®	1.0x2/1.5x3/2.0x2/2.5x2/3.0x3/3.5x2/JS000/JS00/JS0/JS1
 Sześciokątne	1/15/1/8/3/32/5/32/5/6/7/64/9/64
 U	U1,7/U2,0x2/U2,6x2/U3,0/U8,0/U10
 Pentagram	0.8x3/1,2x3/1,5x3/2,0x2
 Pozidriv®	PZ00/PZ0/PZ1/PZ2
 PH2	IN PH2x2
 MID	1,5x2
 YP	YP4,5
 Ekstraktor	EX#6/EX#7/EX#8/EX#9/EX#10
 Sześciokątne	H0,7x2/H0,9x2/H1,3/H1,5/H2,0/H2,5/H3,0/H3,5/H4,0/H4,5/H5,0/H6,0
 Płaskie	1.0x2/1,3x2/1,5x2/2.0x2/2,5x2/3.0x2/3,5x2/4.0x2/4,5/5,0
 Tri-Wing	Y0.8x3/Y1,0x2/Y2.5x2/Y3.0x2/Y3.5x2
 Robertson	SQ0/SQ1/SQ2/SQ3
 Trójkątne	2,0/2,3/2,6/3,0
 SIM	SIM0.8/SIM1,0
 AwL	AwL
 PRY	PRY
 Wiertarka	DR#6/DR#7/DR#8/DR#9/DR#10
4 x S-2 H4x45 mm	
 Phillips®	1,5/2,0
 Płaskie	1,5/2,0

Torx®

Phillips®

Sześciokąt-ne

U

Pentagram

Pozidriv®

PH2

MID

YP

Ekstraktor

Sześciokąt-ne

Płaskie

Tri-Wing

Robertson

Trójkątne

SIM

AwL

PRY

Wiertarka

T1x3 / T2x3 / T3x2 / T4x2 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

1,0x2 / 1,5x3 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x3 / 3,5x2 / JJS000 / JJS00 / JJS0 / JS1

1/16 / 1/8 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/64 / 9/64

U1,7 / U2,0x2 / U2,6x2 / U3,0 / U8,0 / U10

0,8x3 / 1,2x3 / 1,5x3 / 2,0x2

PZ00 / PZ0 / PZ1 / PZ2

IN PH2x2

1,5x2

YP4,5

EX#6 / EX#7 / EX#8 / EX#9 / EX#10

H0,7x2 / H0,9x2 / H1,3 / H1,5 / H2,0 / H2,5 / H3,0 / H3,5 / H4,0 / H4,5 / H5,0 / H6,0

1,0x2 / 1,3x2 / 1,5x2 / 2,0x2 / 2,5x2 / 3,0x2 / 3,5x2 / 4,0x2 / 4,5 / 5,0

Y0,8x3 / Y2,0x2 / Y2,5x2 / Y3,0x2 / Y3,5x2

SQ0 / SQ1 / SQ2 / SQ3

2,0 / 2,3 / 2,6 / 3,0

SIM0,8 / SIM1,0

AwL

PRY

DR#6 / DR#7 / DR#8 / DR#9 / DR#10

4 x S-2 H4x45 mm

Phillips®

Płaskie

1,5 / 2,0

1,5 / 2,0

14 gniazdo
